

## Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X60

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 04116.120.060         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500575130827          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715494314039         |
| PKG. of 100   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Priemer             | M12                                                    |
| Dĺžka               | 60 mm                                                  |
| Trieda              | 10.9                                                   |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                                              |
| Tvar hlavy          | Šest'hranné                                            |
| Materiál            | Oceľ                                                   |
| Smer závit          | Pravý                                                  |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc              |
| Závit               | Metrický závit                                         |
| Info                | Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom. |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |

### Technické špecifikácie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M12  |
| k      | 7.5  |
| L (mm) | 60   |
| P      | 1.75 |
| s      | 19   |

### Technický náčrt

