



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Nelegovaná 12.9 M36X380**

Číslo položky	07000.360.380
Značka	-
UBB	500644740218
UNSPSC	31161605
EAN	8717077022577
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M36
Dĺžka	380 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technické špecifikácie

b	84
d-D	M36
dk (max.)	54
Plný závit L ≤	110
k (max.)	36
L (mm)	380
P	4

Technický náčrt



