



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M14X200**

Číslo položky	07015.140.200
Značka	-
UBB	500644744921
UNSPSC	31161605
EAN	8717077023048
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	200 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Plný závit L ≤	55
k (max.)	14
L (mm)	200
P	2

Technický náčrt



