



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M6X110**

Číslo položky 07023.060.110

Značka -

UBB 500647941888

UNSPSC 31161605

EAN 8717077282209

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	110 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241

Technické špecifikácie

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Plný závit $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	110
P	1

Technický náčrt



