



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M6X150**

Číslo položky	07023.060.150
Značka	-
UBB	500647942381
UNSPSC	31161605
EAN	8717077282254
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	150 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technické špecifikácie

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Plný závit $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	150
P	1

Technický náčrt



