



ISO 4762 Šrouby s válnovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762 Ocel' Pozinkované 10.9 M5X50

Číslo položky 07027.050.050

Značka -

UBB 500650817918

UNSPSC 31162400

EAN 8717077296251

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	50 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šestihranom
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technické špecifikácie

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	50
s	4

Technický náčrt

