



ISO 4762 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762 Ocel' Pozinkované 10.9 M12X75

Číslo položky 07027.120.075

Značka -

UBB 500650829228

UNSPSC 31162400

EAN 8717077297388

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	75 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šestihranom
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912

Technické špecifikácie

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	75
s	10

Technický náčrt

