



Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom DIN 7984 Oceľ Nelegovaná 08.8 M5X16

Číslo položky 07080.050.016

Značka -

UBB 950351424961

UNSPSC 31161605

EAN 8715492061775

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	16 mm
Trieda	08.8
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	S tenkou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

Normy

DIN 7984

oceľ je označen jen symbolem stupně
oceľ bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	16
d-D	M5
dk	8.5
Plný závit L ≤	25
k	3.5
L (mm)	16
P	0.8
s	3

Technický nákres

