FABORY

# Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M18X80

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 07400.180.080 |
| Značka | - |
| UBB | 952351364213 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8715492084200 |
| PKG. of 25 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M18 |
| Dĺžka | 80 mm |
| Trieda | 010.9 |
| Vlastnosti nákrutky | S vnútorným šesťhranom |
| Tvar hlavy | So zapustenou hlavou |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná |
| Závit | Metrický závit |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.Pokud je nutné označit |

## Normy

| | |
|---|---|
| ISO | 10642 |
| DIN | ≈7991 |

ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| b (min.) | 42 |
| d-D | M18 |
| dk (max.) | 33 |
| Plný závit L ≤ | 60 |
| k (max.) | 8 |
| L (mm) | 80 |
| P | 2.5 |
| s | 12 |
| α | 90 |

## Technický nákres