

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M20X50



Číslo položky	07400.200.050
Značka	-
UBB	950351483603
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084347
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	50 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Všetchny
rozměry jsou
informativní hodnoty
a mohou se lišit
v závislosti od
výrobce. Díky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál
sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	60
d-D	M20
dk (max.)	36.75
Plný závit $L \leq$	90
k (max.)	10.16
L (mm)	50
P	2.5
s	12
α	90

Technický náčrt

