



Skrutka so zápusťou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈10642 Oceľ Pozinkované 08.8 M4X10

Číslo položky	07450.040.010
Značka	-
UBB	954351375421
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150783
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	10 mm
Trieda	08.8
Vlastnosti nákrutky	So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈10642
DIN	≈7991

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací

materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (max.)	2.3
L (mm)	10
P	0.7
Socket	20
α	90

Technický náčrt

