



Skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈10642 Oceľ Pozinkované 08.8 M6X12

Číslo položky	07450.060.012
Značka	-
UBB	954351376585
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150899
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	12 mm
Trieda	08.8
Vlastnosti nákrutky	So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	≈7991
ISO	≈10642

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací

materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (max.)	3.3
L (mm)	12
P	1
Socket	30
α	90

Technický náčrt

