

Plochá zápusťná skrutka s krídlami pod hlavou a šesťhrannou maticou Oceľ Pozinkované 4.6 M6X20



Číslo položky 08260.060.020

Značka -

UBB 950351613639

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556615

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.6
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M6
dk	11.5
g	1
k	8
L (mm)	20
m	5
P	1
s	10

Technický náčrt

