



Skrutka do dreva so šest'hrannou hlavou DIN 571 Oceľ Pozinkované 12X40MM

Číslo položky	08280.120.040
Značka	-
UBB	500621756120
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507882
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	12 mm
Dĺžka	40 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Info	Závit do dreva podľa DIN 7998.

Normy

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Technické špecifikácie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	40
s	19

Technický náčrt

