



Skrutka do dreva so šest'hrannou hlavou DIN 571 Oceľ Pozinkované 12X300MM

Číslo položky	08280.120.300
Značka	-
UBB	500621756534
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507929
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	12 mm
Dĺžka	300 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Info	Závit do dreva podľa DIN 7998.

Normy

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Technické špecifikácie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	300
s	19

Technický náčrt

