



Facom Momentové kľúče 1500NM

Číslo položky	0K023654
Značka	-
UBB	500637453894
UNSPSC	27111715
EAN	3148510309323
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Uťahovací moment	300 - 1500
Delenie stupnice presnosti	50
Model skrutkovača	Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789	4
So stupnicou	Áno

Normy