



Závitové oko Oceľ Pozinkované 4,85X50X15MM

Číslo položky 17020.500.015

Značka -

UBB 408370413978

UNSPSC 31161610

EAN 8712547000406

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Dĺžka	50 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované

Normy

Technické špecifikácie

D	15
d1	4.85
d2	6.1
L (mm)	50

Technický náčres

