



Závitové oko Oceľ Pozinkované M8X50X10

Číslo položky	17420.085.010
Značka	-
UBB	408370397221
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008655
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

D	10
d ₁	M8
Priemer (d-D)	M8
Priemer oka \varnothing	10
Dĺžka (L) (mm)	50
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Typ č.	111G

Normy

Technické špecifikácie

d ₂	7
P	1.25

Technický náčrt

