



Závitové oko Oceľ Pozinkované M8X100X10

Číslo položky 17420.089.610

Značka -

UBB 408370398211

UNSPSC 31161610

EAN 8712547008686

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	100 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M8
D	0.25
d2	7
Priemer oka $\varnothing$	10
L (mm)	100
P	1.25

Technický náčrt

