



Závitové oko Ocel' Pozinkované M10X40X15

Číslo položky 17420.104.014

Značka -

UBB 950370025997

UNSPSC 31161610

EAN 8712547008693

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	40 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M10
D	15
d2	8.85
Priemer oka $\varnothing$	15
L (mm)	40
P	1.5

Technický náčrt

