



Klingspor Brúsne kotúče 125X4X22,23

Číslo položky	1F667544
Značka	-
UBB	500513287010
UNSPSC	27110000
EAN	4014855069620
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Max. počet otáčok	12200
Priemer	125
Typ	Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ	Áno
Vhodné pre oceľ	Áno
Typ častíc	Corundum
Model	A 24 R Supra

Normy