


Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 844 Short Carbide Q-Coat 10,0MM



Číslo položky	1F860537
Značka	-
UBB	500650079865
UNSPSC	27110000
EAN	5036140206786
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	22
Počet drážok	2
Tolerancia priemeru vretena	h6
Spôsob chladenia	Externý
Základný materiál	Carbide
Stupeň materiálu	Micrograin
Priemer rezania	10
Typ ponoru	Stredné rezanie
Typ dosahu	Štandardné hrdlo
Typ dĺžky	Short
Helix smer	Pravý
Tolerancia priemeru rezania	h10
Počet rezacích koncov	1
Ukončenie frézy	Zdierka
Povlak	Q-Coat
Směr řezání	Pravý
Typ drážky (l/m ³)	Helical
Celková dĺžka	70
Velikost vřetene	10
Typ drieku	Plain Round

Normy