



Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Oceľ Nelegovaná 14H M4X12

Číslo položky 20030.040.012

Značka -

UBB 950351716937

UNSPSC 31161505

EAN 8715492602794

PKG. of 500 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	12 mm
Trieda	14H
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Hrot	Cone
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1488
DIN	553
BS	4219
NF	E25-161
ISO	7434

Technické špecifikácie

d-D	M4
dt (max.)	0.4
L (mm)	12
n	0.6
P	0.7

Technický náčrt

