



tavěcí šroub s dlouhým čípkiem **DIN 417 Ocel'** **Nelegovaná 14H 10X50MM**

Číslo položky	20040.100.050
Značka	-
UBB	500647877033
UNSPSC	31161505
EAN	8717077277441
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	50 mm
Trieda	14H
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Materiál	Ocel'
Smer závit	Pravý
Hrot	Long dog
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	417
-----	-----

Technické špecifikácie

d-D	M10
dp (max.)	7
L (mm)	50
n	1.6
P	1.5
z (min.)	5

Technický náčrt

