



Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 12.9 1 meter M24

Číslo položky 20132.240.001

Značka -

UBB 951353693793

UNSPSC 31161618

EAN 8715492604569

PKG. of 3 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	1000 mm
Trieda	12.9
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 meter

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M24
L (mm)	1000
P	3

Technický náčrt

