



Závitová tyč, dĺžka 1 m, zväčšený závit **DIN 976-1A** Oceľ Zinkované ponorením **4.8 M12**

Číslo položky	20140.120.001
Značka	-
UBB	950353602622
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604606
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka (L) (mm)	1000
Priemer (d-D)	M12
Trieda	4.8
Ďalšie informácie	1 meter zväčšený
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Info

Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Technické špecifikácie

FARORV

P

1.75

INTENSIVE SOLUTIONS

Technický náčrt

