



Závitová tyč, délka 2 metry, nadrozměrný závit DIN 976-1A Ocel' Zinkované ponorením 4.8 M27

Číslo položky 20145.270.001

Značka -

UBB 500621925428

UNSPSC 31161618

EAN 8715494514897

PKG. of 1 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Dĺžka	2000 mm
Trieda	4.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized). 2 metre zväčšený

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M27
L (mm)	2000
P	3

Technický nákres

