



Závitová tyč, délka 1 m, zvětšený závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M24

Číslo položky	20150.240.001
Značka	-
UBB	950353454610
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604743
PKG. of 3	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných závitových tyčí se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA normální závit, takže PO zinkování již závit těchto závitových tyčí neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ. Závity neodpovídají běžnému lícování a nelze je použít např. do běžných

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

FABORY

závitových
otvorů. Odpovídající
ZVĚTŠENÉ matice
jsou vyrobeny
s rozměry PO
zinkování o cca 0,3
mm většími, čímž
dokonale líčují s
těmito závitovými
tyčemi. 1 meter
zvětšený

Technické špecifikácie

d-D	M24
L (mm)	1000
P	3

Technický náčrt

