



Závitová tyč, délka 2 metry, zvětšený závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M16

Číslo položky	20155.160.001
Značka	-
UBB	500621926335
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514910
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka (L) (mm)	2000
Priemer (d-D)	M16
Trieda	8.8
Ďalšie informácie	2 metre zväčšený
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Info

Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Technické špecifikácie

FAROVY

P 2

INTENSIVE SOLUTIONS

Technický náčrt

