



Závitová tyč, délka 1 m, iso- metrický připájecí závit DIN 976-1A Ocel' Zinkované ponorem 8.8 M16

Číslo položky 20170.160.001

Značka -

UBB 950353455294

UNSPSC 31161618

EAN 8715492604897

PKG. of 5 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

Info U žárově
zinkovaných
závitových tyčí s
ISO-METRICKÝM
LÍCOVANÝM
závitem je závit
vyválcován s
menšími rozměry,
takže správných
rozměrů dle
toleranční třídy h
dosáhne AŽ PO
zinkování. Výhodou
tohoto způsobu
výroby je, že je
závitové tyče
možné bez
problémů používat v
jakémkoli závitovém

FABORY

otvoru. Závít
odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
PO zinkování, takže
matice se závitovými
tyčemi dokonale
lícují. 1 meter ISO

Technické špecifikácie

d-D	M16
L (mm)	1000
P	2

Technický náčrt

