



Závitová tyč, dĺžka 2 m DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M24

Číslo položky	20372.240.001
Značka	-
UBB	950353628478
UNSPSC	31161618
EAN	8715492607904
PKG. of 2	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	2000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	2 metre

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M24
L (mm)	2000
P	3

Technický náčrt

