



Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H 5/8X335 (13.1/4)

Číslo položky	22080.158.336
Značka	-
UBB	500578018268
UNSPSC	31161619
EAN	8715494337861
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5/8 Inch
Dĺžka	335 mm
Trieda	Gr.B7 - Gr.2H
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	11

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Technické špecifikácie

B	1.0625
L (mm)	335
M	15.5

Technický nákres

