



Šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 1207 Oceľ Nelegovaná 4.8 M8X70

Číslo položky	24501.080.070
Značka	-
UBB	500648869682
UNSPSC	31161504
EAN	8717077225329
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	70 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	ISO 1207

Normy

ISO	1207
-----	------

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Plný závit $L \leq$	40
k (max.)	5
L (mm)	70
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technický náčrt

