



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M2X5

Číslo položky	24520.020.005
Značka	-
UBB	950353111178
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629661
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M2
Dĺžka	5 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84

Technické špecifikácie

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	5
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický náčrt