



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M2X12

Číslo položky	24540.020.012
Značka	-
UBB	950353129253
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632487
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M2
Dĺžka	12 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technický náčrt

