



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M2,5X12

Číslo položky 24540.025.012

Značka -

UBB 950353130228

UNSPSC 31161504

EAN 8715492632647

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M2.5
Dĺžka	12 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Plný závit L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	12
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technický náčrt

