



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X25

Číslo položky	24540.050.025
Značka	-
UBB	950353135763
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633453
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický náčrt

