



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X10

Číslo položky	24540.060.010
Značka	-
UBB	950353136837
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633590
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	10 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technický náčrt

