



Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Oceľ Nelegovaná 4.8 M6X70

Číslo položky 24545.060.070

Značka -

UBB 500651036864

UNSPSC 31162400

EAN 8717077318205

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	70 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ISO 2009

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	11.3
Plný závit $L \leq$	45
k (max.)	3.3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt

