



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M4X30

Číslo položky	24565.040.030
Značka	-
UBB	950353913094
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635389
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	30 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

