



## Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M5X25

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 24565.050.025         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950353913664          |
| UNSPSC        | 31161504              |
| EAN           | 8715492635457         |
| PKG. of 200   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Priemer             | M5                            |
| Dĺžka               | 25 mm                         |
| Trieda              | 4.8                           |
| Vlastnosti nákrutky | Drážkované                    |
| Tvar hlavy          | So zapustenou hlavou          |
| Materiál            | Oceľ                          |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované čierno pasivované |
| Závit               | Metrický závit                |

### Normy

|      |           |
|------|-----------|
| DIN  | 963       |
| NEN  | ≈2370     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| BS   | ≈4183     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ISO  | ≈2009     |

### Technické špecifikácie

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M5  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 9.2 |
| Plný závit L ≤       | 30  |
| k (max.)             | 2.5 |
| L (mm)               | 25  |
| n                    | 1.2 |
| P                    | 0.8 |
| t (min.)             | 1   |

### Technický náčrt

