



Skrutka so zápusťou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M10X50

Číslo položky	24565.100.050
Značka	-
UBB	950353914654
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635730
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technický náčrt

