



Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M8X25

Číslo položky	24662.080.025
Značka	-
UBB	950353962661
UNSPSC	31161504
EAN	8715492640468
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	7985
ISO	≈7045

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k	6
L (mm)	25
Čís. krížovej drážky	4
P	1.25

Technický náčrt

