

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M4X25

Číslo položky	24810.040.025
Značka	-
UBB	950353176197
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644947
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈7045
DIN	7985

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	25
k	3.1
L (mm)	25
Čís. krížovej drážky	2
P	0.7

Technický náčrt

