



Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 7973 C Oceľ Poniklované ST4,8X19MM

Číslo položky 26040.048.019

Značka -

UBB 950352054262

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651624

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	4.8 mm
Dĺžka	19 mm
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

BS	4174
NF	E25-661 C
ISO	1483 C
DIN	7973 C

Technické špecifikácie

D (mm)	4.8
dk	9.5
f ≈	1.5
k ≈	3
L (mm)	19
n	1.2
P	1.6

Technický náčrt

