



Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Oceľ Pozinkované ST2,9X6,5MM

Číslo položky 26680.029.006

Značka -

UBB 950352415380

UNSPSC 31161507

EAN 8715492945273

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	2.9 mm
Dĺžka	6.5 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-656
ISO	7050 CH
DIN	7982 CH

Technické špecifikácie

D (mm)	2.9
dk	5.5
k ≈	1.7
L (mm)	6.5
Čís. krížovej drážky	1
P	1.1

Technický náčrt

