

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 844 Regular Cobalt HSS TiCN 8,0MM



Číslo položky	2H229371
Značka	-
UBB	500649976171
UNSPSC	27110000
EAN	5036140202481
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	19
Počet drážok	3
Tolerancia priemeru vretena	h6
Spôsob chladenia	Externý
Základný materiál	Cobalt HSS
Stupeň materiálu	M42
Priemer rezania	8
Typ ponoru	Stredné rezanie
Typ dosahu	Štandardné hrdlo
Typ dĺžky	Regular
Frézovacia aplikácia	Drážkovanie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál	Uhlíková ocel', legovaná ocel', meď, hliník
Helix smer	Pravý
Tolerancia priemeru rezania	e8
Počet rezacích koncov	1
Ukončenie frézy	Zdierka
Povlak	TiCN

Normy

DIN 844, 1835B

Směr řezání	Pravý
Typ drážky (l/m ³)	Helical
Úhel spirály	30
Celková délka	69
Velikost vřetene	10
Typ drieku	Weldon Flat