



Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7504 O-H Oceľ Pozinkované ST4,8X38MM

Číslo položky 31830.048.038

Značka -

UBB 950352768986

UNSPSC 31161507

EAN 8715492966445

PKG. of 2000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	4.8 mm
Dĺžka	38 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Samorezný závit
Info	Max. dĺžka svorky KL = L - L1.Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	7504-O H
ISO	15482 H

Technické špecifikácie

D (mm)	4.8
dk	9.5
L (mm)	38
L1 ≈	8
Čís. krížovej drážky	2
P	1.6

Technický náčrt

