

OMNI Trhací nit s polgul'atou hlavou Nerozocel' A2 / Nerozocel' A2 4,8X25MM



Číslo položky 34180.048.025

Značka -

UBB 500511607243

UNSPSC 31162201

EAN 8715494165457

PKG. of 500 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	4.8 mm
Dĺžka	25 mm
Materiál trňa	Nerezocel'
Tvar hlavy	S polgul'ovou hlavou
Material body/ mandrel	Nerozocel' A2 / Nerozocel' A2
Zakončenie nitov	Open

Normy

Technické špecifikácie

D (mm)	4.8
Vrták ø	4.9
Rozsah úchopu	15.0-20.0
k	1.1
L (mm)	25
ø dk	9.5

Technický náčrt

