



Plochá podložka $\approx 3 \times d_1$ DIN 9021 Oceľ Zinkované ponorením M24

Číslo položky	38212.240.001
Značka	-
UBB	500621931285
UNSPSC	31161807
EAN	8715494514699
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Trieda	140 HV (M16 100HV)
Pre menovitý rozmer	24mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením

Normy

DIN	9021
ISO	≈ 7093
NF	E25-513

Technické špecifikácie

d1	26
d2	72
h	5

Technický náčrt

